

FIJADORES

PARA EL TRATAMIENTO DE PELÍCULAS Y PAPELES EN BLANCO Y NEGRO

FOMAFIX

Característica

Concentrada líquido del fijador rápido con gran eficiencia, alta capacidad de tamponado y estabilidad de largo tiempo.

Empleo

El fijador rápido está destinado para el tratamiento manual y mecánico de todos los tipos de películas y papeles en blanco y negro.

Dilución

Tratamiento manual:

1 parte de concentrado de fijador rápido + 5 partes de agua

Tratamiento mecánico

1 parte de concentrado de fijador rápido + 4 partes de agua

Eficacia

En 1 litro de solución de trabajo (dilución 1+5) es posible fijar 17 pzs de películas perforadas o en carrete, la cantidad correspondiente de películas de hoja (40 piezas del formato 13x18 cm como máximo etc.) y 3 m² de papeles fotográficos

Embalaje

Botella PE – volumen de 0,5 litro

Bidón PE – volumen de 5 litros.

FOMAFIX P

Característica

Fijador ácido de dos partes en polvo.

Empleo

Para el tratamiento manual y mecánico de todos los tipos de películas y papeles en blanco y negro.

Dilución

En 600 ml de agua caliente de 40 °C se diluye el contenido de gran saquito y después de pequeño saquito.

– para tratar las películas añadir agua para alcanzar el volumen total de 750 ml.

– para tratar los papeles fotográficos añadir agua para alcanzar el volumen total de 1 litro.

Eficacia

Un embalaje permite fijar 15 pzs de películas perforadas o en rollos, la cantidad correspondiente de películas de hoja (35 piezas del formato 13x18 cm como máximo etc.) o 2 m² de papeles fotográficos.

Embalaje

Caja con dos saquitos PE de peso de 195 g.

Tratamiento manual a la temperatura de 20 °C

| | Fijador FOMAFIX | Fijador FOMAFIX P |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Fomapan 100 Classic | 3 min | 10 min |
| Fomapan 200 Creative | 3 min | 10 min |
| Fomapan 400 Action | 3 min | 10 min |
| Fomabrom | 3 min | 5 min |
| Fomaspeed, Fomaspeed 412 | 1,5 min | 3 min |
| Fomaspeed Variant | 1,5 min | 3 min |
| Fomatone MG, Fomatone MG Classic | 1,5 min | 3 min |
| Fomalux | 1 min | 1,5 min |
| Fomagrapic | 1,5 min | 3 min |

El producto lleva el símbolo CE 1014 y se produce y pone en el mercado en conformidad con el sistema de calidad según la norma internacional ČSN EN ISO 9001.