

ROLLEI RPX 25

TIEMPOS DE REVELADO

REVELADOR

DILUCIÓN

TIEMPO EN MINUTOS

20°C - 25 ISO

Rollei Supergrain

1 + 12

5 min.

Rollei RLS

1 + 4

12 min. (24°C)

R09/Rodinal

1 + 25

6 min.

R09/Rodinal

1 + 50

11 min.

R09 Spezial/Studio

1 + 15

5:30 min.

1 + 31

7 min.

ID-11

1 + 1

8 min.

PERCEPTOL

1 + 1

10 min.

Kodak D-76

1 + 1

8 min.

Kodak X-TOL

1 + 1

8 min.

Kodak HC-110

B (1+31)

5 min.

Paterson FX-39

1 + 9

8 min.

Tetenal Ultrafin Plus

1 + 4

5 min.